



# FICHA TÉCNICA DESSALATOR AC CRUISE Solo 60 en 120 ó 230 V

## Aplicación: con grupo electrógeno

Mando a distancia con:

Cuadro panel de mando horizontal: L 32cm x Altura 20cm x P 15cm

- Bloque motor de alta presión 750 W con polea PJ5, correa 758PJ5, dimensiones: L 50cm x Ancho 30cm x Altura 22cm

Mando de la caja: en 12 ó 24 V (gracias por solicitarlo cuando haga Usted su pedido)

### Elementos del desalinizador:

- Cuba de prefiltrado con electro válvula de enjuague: filtros en 10 pulgadas, 5 micrón, Altura 39cm x P 24cm x ancho 31cm y llave de prefiltro
- Bloque motor bomba de alta presión: 750 W con 1 condensador de 20 micro farad
- 1 bloque membranas tipo 25.21 – Dimensiones : L 70cm x Ancho 19 cm x Altura 12 cm compuesto por 2 tubos, 2 membranas, 2 discos-bi, 2 cabezas de membrana obstruidas y 2 cabezas de membrana taradas con ½ luna, 6 tirantes, 1 inter conector, tornillería
- Panel cuadro de mando
- Caja eléctrica con carta electrónica ubicada sobre el panel de cuadro de mando
- Manómetro alta presión ubicado sobre el panel de cuadro de mando
- Caudalímetro medical graduado (ubicado en el panel del cuadro de mando)
- Captador de presión
- Sonda de análisis
- Contador de horas
- 3 testigos lumínicos

### Accesorios suministrados:

- Válvula de casco, con avispero en ½
- Tubos de alta presión Ø 8mm – 8 m
- 2 latiguillos de alta presión montados y 2 para montar (con adaptador)
- Tubo de producción azul Ø 8/10mm : 8m
- 1 filtro de recambio 5 micrón 10 pulgadas

### Consumo:

120V: 6 A en continuo (20 A al arranque). Suministramos un disyuntor D20A.

230V: 3 A en continuo (10 A al arranque). Suministramos un disyuntor D10A.

**Cableado suministrado:** 2x6m en 3x1,5 mm<sup>2</sup> para los motores alternativos

**Presión de trabajo:** entre 60 y 65 Bares. Manómetro con zona verde Dessalator (Modelo patentado)

**Peso:** 40 kg, (55 kg, empaquetado)